

# ARBETS- INSTRUKTION



Tykoflex AB • Box 614 • 135 26 Tyresö

Tel: +46 8 505 949 00 Fax: +46 8 742 30 01

www.tykoflex.se info@tykoflex.se

## Kabelskåp för luftopto

Artikel nr: 11 214 092

1. Skåpet monteras på stolpe med fästbygel eller med skruv mot vägg. Luftopto kabel tas in från ovan på skåpet och avgrenings/mark-kabel tas in i underkant.

2. Tag ut fästplåten och montera dit upphängningsvinkel till höger och skarvbox till vänster som tillsammans skapar en galge för kabel överskott se bild 1 och 2.

3. **Minimum** kabellängd från genomföring insida skåp och fram till skarvboxens genomföring är:

- **Kabel/kablar från ovansida 5,0 m**
- **Markkabel/kablar från undersida 3,7 m**

### OBSERVERA EJ LIKA LÄNGD

Vid förvaring av längre längder adderas i steg om **2,80 meter** för varje kabel. Då kommer monteringsplåt med nyckelhål på rätt position mot fästsruvar i skåp.




Bild 1




Bild 2

Art. Nr.	E-nr	Typ
11 214 092	E 50 604 10	Kabelskåp luftopto
11 214 160	E 06 286 20	Stolpbygel 180mm 1 par
11 214 162	E 06 286 21	Stolpbygel 210mm 1 par
11 214 164	E 06 286 22	Stolpbygel 250mm 1 par
11 214 166		Stolpbygel 338mm 1 par

Tykoflex AB • Radiovägen 29 • 135 26 Tyresö

Tel: 08 505 949 00 Fax: 08 742 30 01

www.tykoflex.se • info@tykoflex.se