

ARBETS- INSTRUKTION



TykoFlex AB · Box 614 · SE-135 26 Tyresö · Sweden
Tel: +46 8 505 949 00 · Fax: +46 8 742 30 01
www.tykoFlex.se · info@tykoFlex.se

Kabelmagasin utdragbar 19" 1U Art: 11400470

- 6 platser för löstagbara radiebegränsare med skruvfäste. Bild 2 visar leveransutförande.
- Kabelrännan i framkant kan användas för att leda kabel mellan höger- och vänster sida.
- Kablar kan även tas in från baksidan.

Instruktion:

1. Installera enheten i racket med medföljande fästelement.
2. Fäst radiebegränsare i den utdragbara lådan. – Det finns 6 olika platser att fästa på, välj de mest lämpade för just er installation, Bild 2 & 3.

Iläggning av kabel

3. Dela upp kablarna efter längd i buntar vid behov. Detta för att enklare kunna lägga dem runt radiebegränsarna.
4. Led kablagen mot kabelrännan i fronten och fäst löst med buntband i fronten.
5. Lägg kablarna runt radiebegränsarna och led det ut igen.
6. Välj om kablagen ska komma in och ut från samma sida eller om de kommer ut på olika sidor.
7. Fäst även de utgående kablarna med buntband.
8. Skjut in lådan och säkerställ att ingen kabel kläms samt att de har en mjuk radie in i magasinet.




Bild 1




Bild 2




Bild 3